



## Tryck- och dragspännare med flyttbart handtag, Typ: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	376760 7
GTIN	4020772092665
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
- Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
- Grundstomme av aducerjärn.
- Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
- Seghårdad tryckskruv.
- Härdade bultar, underhållsfria sintrade bussningar.
- För höga spännkrafter.
- Grundstomme av aducerjärn, brunerat.

#### Användningsdata:

- För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
- Som tryck- och dragspännare.
- För montering i speciella fastspänningsanordningar.
- För fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

vikt	4,28 kg
------	---------

spännkraft P (tryck/dragkraft)	25000 N
hål Ø d	10,5 mm
Grundhållarlängd f	198 mm
hålavstånd k	12 mm
hålavstånd g	54 mm
kontaktskruv	M12×50 mm
hålavstånd l	45 mm
spännhöjd h till skruvmitt	22 mm
hålavstånd m	45 mm
spännlängd	75 mm
Grundhållarbredd n	84 mm
totalhöjd H	285 mm
totallängd L	355 mm
Typ	6842PL
Produktslag	Tryck- och dragspännare