



## Tryck- och dragspännare, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	376720 3
GTIN	4020772094232
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
- Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
- Grundstomme av aducerjärn.
- Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
- Seghårdad tryckskruv.

#### Användningsdata:

- För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
- Som tryck- och dragspännare.
- För montering i speciella fastspänningsanordningar.
- För fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

hålavstånd e	41 mm
spännhöjd h till skruvmitt	30 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	4000 N
hål Ø d	6,5 mm

kontaktskruv	M8×35 mm
hålavstånd g	36 mm
Hålavstånd f	44 mm
spännlängd	32 mm
totalhöjd H	116 mm
totallängd L	309 mm
Typ	6842
Produktslag	Tryck- och dragspännare