



Snabbspännare med säkerhetslåsmekanism, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	376650 4
GTIN	4020772008826
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Nitar av rostfritt stål.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Komplet med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
- Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
- Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
- Förankring för kontaktskruvar.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för användning där vibrationer förekommer och för montering över huvudet, tack vare patenterad säkerhetslåsmekanism, både i stängt och öppet läge.

Teknisk beskrivning

hålavstånd e	41 mm
spännkraft P2	3000 N
Hålavstånd f	29-43 mm
totalhöjd	75 mm
totallängd	287 mm

kontaktskruv	M8×65 mm
hål Ø d	8,5 mm
spännkraft P1	2000 N
Typ	6830SJ
spännhöjd H	45 mm
Produktslag	Snabbspännare