



Snabbspännare mod lodrät fot, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	376630 1
GTIN	4020772008161
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

kontaktskruv	M5×30 mm
spännkraft P1	800 N
spännkraft P2	1100 N
totalhöjd	43 mm
hål Ø d	5,2 mm
hålavstånd e	13-14,5 mm
totallängd	120 mm

Typ	6832J
spännhöjd H	25,5 mm
Produktslag	Snabbspännare