



Stållinjal, Noggrannhet 2, Längd: 2000mm



Beställningsdata

Ordernummer	460500 2000
GTIN	4045197206763
Artikelklass	42G

Beskrivning

Utförande:

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik. Lagg märke till att **dessa storlekar inte** levereras fritt.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Längd	2000 mm
provningstornas jämnhetstolerans	0,058 mm
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
Form	A
Norm	DIN 874
noggrannhet	2
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 2
Material	Specialstål
Kalibrering	F7

Produktslag

Stållinjal

Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 2000 mm

026080 2000