



## Tryck- och dragspännare, Typ: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	376720 5
GTIN	4020772008581
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
- Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
- Grundstomme av aducerjärn.
- Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
- Seghårdad tryckskruv.

#### Användningsdata:

- För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
- Som tryck- och dragspännare.
- För montering i speciella fastspänningsanordningar.
- För fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

spännhöjd h till skruvmitt	38 mm
spännlängd	40 mm
hålavstånd e	41 mm
hålavstånd g	41 mm

Hålavstånd f	50 mm
hål Ø d	8,5 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	10000 N
kontaktskruv	M12×50 mm
totalhöjd H	137,5 mm
totallängd L	380 mm
Typ	6842
Produktslag	Tryck- och dragspännare