



## Tryck- och dragspännare med flyttbart handtag, Typ: 8



### Beställningsdata

Ordernummer

376760 8

GTIN

4020772092689

Artikelklass

35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
- Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
- Grundstomme av aducerjärn.
- Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
- Seghårdad tryckskruv.
- Härdade bultar, underhållsfria sintrade bussningar.
- För höga spännkrafter.
- Grundstomme av aducerjärn, brunerat.

#### Användningsdata:

- För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
- Som tryck- och dragspännare.
- För montering i speciella fastspänningsanordningar.
- För fastspänning vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

hålavstånd k

14,5 mm

spännlängd	106 mm
Grundhållarlängd f	254 mm
hålavstånd l	70 mm
spännhöjd h till skruvmitt	28 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	45000 N
hål Ø d	10,5 mm
hålavstånd g	57 mm
hålavstånd m	70 mm
kontaktskruv	M16×80 mm
Grundhållarbredd n	86 mm
vikt	7,72 kg
totalhöjd H	360 mm
totallängd L	440 mm
Typ	6842PL
Produktslag	Tryck- och dragspännare