



Tryck- och dragspännare kort utförande, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376700 2
GTIN	4020772008543
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

seghärdade passkruvar

- **Kompakt konstruktion tack vare handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Användningsdata:

- **Direkt montering på plåtväggar.**
- **I jiggfäste med gänga längst fram.**

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

OBS!:

- **Av rostfritt stål på begäran.**

Teknisk beskrivning

gänga framtill på spännaren	M 16×1,5 mm
kontaktskruv	M6×25 mm

spännlängd	21,5 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	1000 N
totalhöjd H	73 mm
totallängd L	161,5 mm
Typ	6844J
Produktslag	Tryck- och dragspännare

Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 3	376730 3
Vinklad fot, stabil Typ 5	376730 5
Vinklad fot, stabil Typ 2	376730 2