



Snabbspännare mod lodrät fot, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376630 2
GTIN	4020772008185
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

hål Ø d	5,6 mm
totalhöjd	61 mm
hålavstånd e	26 mm
spännkraft P2	1200 N
kontaktskruv	M6×35 mm
spännkraft P1	1000 N
totallängd	164 mm

Typ	6832J
spännhöjd H	34 mm
Produktslag	Snabbspännare