



Låsspännare med spännkrok, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	376740 1
GTIN	4020772094522
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Snabbspännare med knäledsutväxling.
- Självslåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
- Nitar av rostfritt stål.
- Handtag av oljebeständig plast.
- Spännarna är förzinkade.
- Spännkroken kan ställas in med en gänga.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Seghårdad krok.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

Teknisk beskrivning

hålavstånd e	19 mm
fasthållningskraft P (drag)	2000 N
hål Ø d	5,4 mm
regleringslängd för spännkrok c	35 - 42 mm
Hålavstånd f	26 - 30 mm
tjocklek a	5,3 mm
radie R	4,5 mm

spännhöjd h	22,7 mm
totalhöjd H	34,5 mm
totallängd L	104,6 mm
Typ	6847
Produktslag	Låsspännare