



Innermikrometer MicroGauge, mätområde: 1,5-2,45mm



Beställningsdata

Ordernummer	428670 1,5-2,45
GTIN	5051102218935
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

2-punkts hålmätsystem för mycket noggrann mätning av hål mellan 0,95 och 10,35 mm. Det kompakta formatet och den låga vikten (väger som en kulspetspenna) underlättar mätning av små precisionsdelar. Hårdförkromade konvexa mätkontakter. Tydlig LCD-display med omkopplingsbar upplösning ned till 0,0005 mm. Datautgång via RS232- eller USB-Proximity. Dammtät och stänkvattenskyddad (IP65).

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 357, inställningsringar med UKAS-kalibreringscertifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948

OBS!:

Som separat enhet eller i sats. Djupanslag på begäran. Genom att använda sig av en extra adapter kan man ansluta en diatest-givare.

Teknisk beskrivning

antal mät huvuden	3
antal inställningsringar	3
linearitet	Ø 1,0 – 1,55: högst 2 % av mätvägen; minst 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: högst 1 % av mätvägen; minst 0,001 mm
repeterbarhet	0,001 mm
mät huvudens mätområde	1,5–1,9; 1,8–2,2; 2,05–2,45 mm
mätområde	1,5 - 2,45 mm
valbar avläsning	0,01/0,001/0,0005 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	2
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	2-punkts innermikrometer

Tillbehör

Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2