

**Stållinjal, Noggrannhet 0, Längd: 3000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460300 3000
GTIN	4045197206671
Artikelklass	42G

Beskrivning**Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Form B, 2 handsplitsar och lackerad mittsektion.

Användningsdata:

För kontrollarbeten med mycket hög precision.

leveransinnehåll:

Inklusive provningsprotokoll från fabrik.

OBS!:

Rostfritt utförande kan levereras från fabrik. Lagg märke till att **dessa storlekar inte** levereras fritt.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Form	B
Formbeskrivning	I-format tvärsnitt
provningstornas jämnhetstolerans	0,032 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Längd	3000 mm
Norm	DIN 874
noggrannhet	0
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 0

Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Stållinjal

Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 3000 mm	026080 3000
---	-------------