



Tryck- och dragspännare, Typ: 7



Beställningsdata

Ordernummer	376720 7
GTIN	4020772008598
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

- Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
- Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
- Grundstomme av aducerjärn.
- Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
- Seghårdad tryckskruv.

Användningsdata:

- För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
- Som tryck- och dragspännare.
- För montering i speciella fastspänningsanordningar.
- För fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

spännhöjd h till skruvmitt	55 mm
Hålavstånd f	65 mm
spännlängd	50 mm
hålavstånd g	57 mm

spännkraft P (tryck/dragkraft)	25000 N
hål Ø d	11 mm
hålavstånd e	70 mm
kontaktskruv	M12×50 mm
totalhöjd H	179 mm
totallängd L	460 mm
Typ	6842
Produktslag	Tryck- och dragspännare