



Låsspännare horisontell, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	376800 2
GTIN	4020772017095
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med mothåll.

- **Snabbspännare med knäledsutväxling.**
- **Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig**
- **Nitar av rostfritt stål.**
- **Handtag av oljebeständig plast.**
- **Spännarna är förzinkade.**
- **Spännkroken kan ställas in med en gänga.**
- **Sätthärdade lagerbussningar.**
- **Fettsmorda lagringspunkter.**
- **Seghärdat krok.**

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

OBS!:

- **Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Teknisk beskrivning

hålavstånd e	13 mm
--------------	-------

Hålavstånd f	19,5 - 23,5 mm
regleringslängd för spännkrok c	38 - 72 mm
fasthållningskraft P (drag)	1600 N
hål Ø d	5,2 mm
spännhöjd h	12 mm
totalhöjd H	47 mm
totallängd L	125 - 159 mm
Typ	6848HJ
Produktslag	Låsspännare