



## Låsspännare med spännkrok, Typ: 3



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 376740 3      |
| GTIN         | 4020772094546 |
| Artikelklass | 35A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Snabbspännare med knäledsutväxling.
- Självlåsningsmekanism som förhindrar att spännaren öppnar sig
- Nitar av rostfritt stål.
- Handtag av oljebeständig plast.
- Spännarna är förzinkade.
- Spännkroken kan ställas in med en gänga.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Seghärdad krok.

#### Användningsdata:

För förslutning av behållare.

### Teknisk beskrivning

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| tjocklek a                      | 7,1 mm       |
| Hålavstånd f                    | 31 - 36 mm   |
| hål Ø d                         | 5,6 mm       |
| regleringslängd för spännkrok c | 72,5 - 84 mm |
| fasthållningskraft P (drag)     | 3000 N       |
| hålavstånd e                    | 19 mm        |
| radie R                         | 5,5 mm       |

|              |             |
|--------------|-------------|
| spännhöjd h  | 22,7 mm     |
| totalhöjd H  | 36 mm       |
| totallängd L | 200,5 mm    |
| Typ          | 6847        |
| Produktslag  | Låsspännare |