



## Snabbspännare med vågrät fot, rostfri, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	376620 2
GTIN	4020772008956
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.

Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning** eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

hålavstånd e	26 mm
spännkraft P2	1200 N
spännkraft P1	1000 N
hål Ø d	5,6 mm
Hålavstånd f	19,5-29,5 mm
totalhöjd	45 mm

totallängd	162 mm
kontaktskruv	M6×35 mm
Typ	6830NIJ
spännhöjd H	24 mm
Produktslag	Snabbspännare