



Snabbspännare mod lodrät fot, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376630 3
GTIN	4020772008192
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	65 mm
spännkraft P1	1800 N
totallängd	206 mm
hålavstånd e	25,7 mm
hål Ø d	6,5 mm
kontaktskruv	M8×45 mm
spännkraft P2	2500 N

Typ	6832J
spännhöjd H	42,5 mm
Produktslag	Snabbspännare