



Låsspännare horisontell, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	376800 3
GTIN	4020772008604
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med mothåll.

- **Snabbspännare med knäledsutväxling.**
- **Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig**
- **Nitar av rostfritt stål.**
- **Handtag av oljebeständig plast.**
- **Spännarna är förzinkade.**
- **Spännkroken kan ställas in med en gänga.**
- **Sätthärdade lagerbussningar.**
- **Fettsmorda lagringspunkter.**
- **Seghärdat krok.**

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

OBS!:

- **Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Teknisk beskrivning

regleringslängd för spännkrok c	48,5 - 96 mm
---------------------------------	--------------

hål Ø d	6,5 mm
Hålavstånd f	24,5 - 32 mm
hålavstånd e	19 mm
fasthållningskraft P (drag)	3200 N
spännhöjd h	19 mm
totalhöjd H	70 mm
totallängd L	169 - 216 mm
Typ	6848HJ
Produktslag	Låsspännare