

HOLEX**Tryck- och dragspännare kort utförande, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	376725 2
GTIN	4045197226785
Artikelklass	32S

Beskrivning**Utförande:**

seghärdade passkruvar

- **Ergonomiskt handtag av oljebeständig plast.**

Användningsdata:

- **Direkt montering på plåtväggar.**
- **I liggfäste med gänga längst fram.**

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376735.

OBS!:

- **Av rostfritt stål på begäran.**

Teknisk beskrivning

spännkraft P (tryck/dragkraft)	900 N
gänga framtill på spännaren	M 16×1,5 mm
spännlängd	19 mm
kontaktskruv	M6×40 mm
totalhöjd H	74 mm
totallängd L	163 mm

Typ	376725 2
Produktslag	Tryck- och dragspännare

Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 3	376735 3
Vinklad fot, stabil Typ 2	376735 2