


**HOLEX****Monteringslinjal Brett utförande, Noggrannhet 0, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460750 1000
GTIN	4045197226709
Artikelklass	42G

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkade av I-stålprofil med viktreduceringshål. Med finslipade provningsytor. Även sidoytorna är slipade. Mellandelen hamarlackerad.

**Brett utförande, noggrannhet 0.****leveransinnehåll:**

Inklusive provningsprotokoll från fabrik.

**OBS!:**

Tänk på att leveransen **debiteras**. Levereras i trälåda.

**Teknisk beskrivning**

Längd	1000 mm
tvärsnitt, bredd	50 mm
vikt	12 kg
tvärsnitt, höjd	160 mm
Kalibrering	F7

Norm	DIN 874
noggrannhet	0
Produktnamnsattribut	Noggrannhet 0
Material	I-formstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Monteringslinjal

### Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 1000 mm	026080 1000
---	-------------