



Tryck- och dragspännare kort utförande, Typ: 5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 376700 5 |
| GTIN | 4020772008567 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning

Utförande:

seghärdade passkruvar

- **Kompakt konstruktion tack vare handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

Användningsdata:

- **Direkt montering på plåtväggar.**
- **I jiggfäste med gänga längst fram.**

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

OBS!:

- **Av rostfritt stål på begäran.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|------------|
| kontaktskruv | M12×50 mm |
| gänga framtill på spännaren | M24×1,5 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| spännkraft P (tryck/dragkraft) | 4000 N |
| spännlängd | 67 mm |
| totalhöjd H | 149 mm |
| totallängd L | 364 mm |
| Typ | 6844J |
| Produktslag | Tryck- och dragspännare |

Tillbehör

| | |
|---------------------------|----------|
| Vinklad fot, stabil Typ 5 | 376730 5 |
| Vinklad fot, stabil Typ 2 | 376730 2 |
| Vinklad fot, stabil Typ 3 | 376730 3 |