



Hårlinjal brunerad i fodral, Längd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	460100 200
GTIN	4045197206541
Artikelklass	42G

Beskrivning

Utförande:

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme. Av åldrat specialstål, båda avfasningarna är brunerade (bländfria).

OBS!:

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på $\pm 15^\circ$ till symmetriplanet.

Teknisk beskrivning

Längd	200 mm
mätkantens raketstolerans	0,003 mm
Norm	DIN 874
Material	åldrat specialstål
Yta fas	brunerad (bländfri)
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlinjal

Tjänster

DAkS-kalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	026010 500
KalibreringHårlinjal maximal längd 200 mm	026000 200

