

**Ställinjal, noggrannhet 1, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460400 1000
GTIN	4045197206695
Artikelklass	42G

**Beskrivning****Utförande:**

Linjalerna är tillverkade av specialstål, slipade på alla sidor. Med rektangulärt tvärsnitt.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**OBS!:**

**Rostfritt utförande** kan levereras från fabrik.

**Teknisk beskrivning**

provningstornas jämnhetstolerans	0,021 mm
Form	A
Längd	1000 mm
Formbeskrivning	rätvinkligt tvärsnitt
tvärsnitt höjd $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
tvärsnitt bredd $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Norm	DIN 874
noggrannhet	1
Produktnamnsattribut	noggrannhet 1
Material	Specialstål
Kalibrering	F7
Produktslag	Ställinjal

---

## Tjänster

KalibreringStållinjal maximal längd 1000 mm

026080 1000