



## Låsspännare horisontell, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	376800 4
GTIN	4020772008628
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med mothåll.

- **Snabbspännare med knäledsutväxling.**
- **Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig**
- **Nitar av rostfritt stål.**
- **Handtag av oljebeständig plast.**
- **Spännarna är förzinkade.**
- **Spännkroken kan ställas in med en gänga.**
- **Sätthärdade lagerbussningar.**
- **Fettsmorda lagringspunkter.**
- **Seghårdad krok.**

#### Användningsdata:

För förslutning av behållare.

#### OBS!:

- **Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd f	35 - 46 mm
--------------	------------

fasthållningskraft P (drag)	7000 N
regleringslängd för spännkrok c	59 - 123 mm
hål Ø d	8,5 mm
hålavstånd e	32 mm
spännhöjd h	26 mm
totalhöjd H	94,5 mm
totallängd L	209 - 273 mm
Typ	6848HJ
Produktslag	Låsspännare