



## Låsspännare med spännkrok, Typ: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	376740 5
GTIN	4020772094560
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Snabbspännare med knäledsutväxling.
- Självslåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
- Nitar av rostfritt stål.
- Handtag av oljebeständig plast.
- Spännarna är förzinkade.
- Spännkroken kan ställas in med en gänga.
- Sätthärdade lagerbussningar.
- Fettsmorda lagringspunkter.
- Seghårdad krok.

#### Användningsdata:

För förslutning av behållare.

### Teknisk beskrivning

hålavstånd e	29 mm
hål Ø d	11,2 mm
tjocklek a	10,75 mm
Hålavstånd f	55,5 - 63 mm
fasthållningskraft P (drag)	5000 N
regleringslängd för spännkrok c	58 - 73 mm
radie R	8 mm

spännhöjd h	49 mm
totalhöjd H	69 mm
totallängd L	260,5 mm
Typ	6847
Produktslag	Låsspännare