



## Tryck- och dragspännare med vinklad fot, Typ: 0



### Beställningsdata

Ordernummer	376710 0
GTIN	4020772008376
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med **kraftutväxling enligt knäledsprincipen**. Självlåsningssystemet motverkar öppning.

- **Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.**
- **Med lång skjutstång.**
- **Handtaget kan ställas i valfri vinkel.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**
- **Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.**
- **Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.**

#### Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrar, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

#### Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

#### OBS!:

- **Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!**

### Teknisk beskrivning

spännkraft P (tryck/dragkraft)	800 N
--------------------------------	-------

gänga framtill på spännaren	M 10×1 mm
kontaktskruv	M4×20 mm
spännlängd	16 mm
spännhöjd h till skruvmitt	12 mm
hål Ø d	4,5 mm
vinklad fotbredd K	25 mm
Hålavstånd f	16 mm
totalhöjd H	49,3 mm
totallängd L	140,5 mm
Typ	6841J
Produktslag	Tryck- och dragspännare

## Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 2	376730 2
Vinklad fot, stabil Typ 5	376730 5
Vinklad fot, stabil Typ 3	376730 3