

HOLEX**Tryck- och dragspännare kort utförande, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	376725 3
GTIN	4045197226792
Artikelklass	32S

Beskrivning**Utförande:**

seghärdade passkruvar

- **Ergonomiskt handtag av oljebeständig plast.**

Användningsdata:

- **Direkt montering på plåtväggar.**
- **I liggfäste med gänga längst fram.**

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376735.

OBS!:

- **Av rostfritt stål på begäran.**

Teknisk beskrivning

gänga framtill på spännaren	M20×1,5 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft)	1300 N
spännlängd	38 mm
kontaktskruv	M8×50 mm
totalhöjd H	100 mm
totallängd L	237 mm

Typ	376725 3
Produktslag	Tryck- och dragspännare

Tillbehör

Vinklad fot, stabil Typ 2	376735 2
Vinklad fot, stabil Typ 3	376735 3