



Innermikrometer IMICRO, mätområde: 50-60mm



Beställningsdata

Ordernummer	428800 50-60
GTIN	7630041108187
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	50 - 60 mm
mått a	11 mm
mätdjup med maximal förlängning	1584 mm
standardmätdjup	84 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100

Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500