



## Innermikrometer IMICRO, mätområde: 225-250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428800 225-250
GTIN	7630041108293
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av hårdmetall (HV5–1300).

#### leveransinnehåll:

Inklusive förlängning 150 mm nr 428802 storlek 5/150, levereras i trälåda.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

#### OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

### Teknisk beskrivning

standardmätdjup	81 mm
mått a	26 mm
mätområde	225 - 250 mm
mätdjup med maximal förlängning	1581 mm
felgräns	0,008 mm
avläsning	0,01 mm

Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

### Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximalmätområde 300 mm	022500 300
--	------------

### Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 240 mm	484030 240
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150