



Innermikrometer IMICRO, mätområde: 10-12mm



Beställningsdata

Ordernummer	428800 10-12
GTIN	7630041108064
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av härdat stål (HV30–770).

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

mätdjup med maximal förlängning	352 mm
mått a	2,5 mm
standardmätdjup	52 mm
mätområde	10 - 12 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 1/100	428802 1/100