



Digital XTL innersnabbmätare, mätområde: 8-10mm



Beställningsdata

Ordernummer	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormmätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
standardmät djup	58 mm
mät djup med förlängning	121 mm
mät område	8 - 10 mm
mått a	1,9 mm
felgräns	0,004 mm
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20

Tillbehör

Förlängning för innermikrometer Typ 1/63	428510 1/63
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10