

**TESA****Innermikrometer IMICRO, mätområde: 70-80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428800 70-80
GTIN	7630041108200
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:**

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	70 - 80 mm
mått a	11 mm
mätdjup med maximal förlängning	1584 mm
standardmätdjup	84 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500