



## Digital XTL innersnabbmätare, mätområde: 10-12,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428760 10-12,5
GTIN	2050001706423
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts innersnabbmätare** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätpetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormmätningar.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

#### leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

### Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	134 mm
avläsning	0,001 mm
standardmät djup	58 mm
mått a	1,9 mm
mät område	10 - 12,5 mm
felgräns	0,004 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

Förlängning för innermikrometer Typ 2/76	428510 2/76
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2