

**TESA****Innermikrometersats IMICRO, mätområde: 3,5-6,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:**

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden).

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428800 och inställningsringar.

Teknisk beskrivning

antal mikrometrar	4
mätområde	3,5 - 6,5 mm
inställningsring-Ø	4 / 5,5 mm
felgräns	0.004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
---	----------------

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 4 mm	484030 4
Innermikrometer IMICRO mätområde 3,5-4 mm	428800 3,5-4
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
Innermikrometer IMICRO mätområde 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5
Innermikrometer IMICRO mätområde 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Innermikrometer IMICRO mätområde 4-4,5 mm	428800 4-4,5