



## NC-maskinskruvstycke Centro Gripp, Typ: 125



### Beställningsdata

Ordernummer	361180 125
GTIN	4250364402125
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

Induktionshårdade styrskenor, slipad över- och undersida.

**Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.**

**Egenskaper:** Inkapslad spindel, effektivt spånskydd, minimalt rengöringsbehov

#### Funktion:

- **Spindel med inbyggd kraftöverföring.**
- **Spänns fast med inställbar momentnyckel (18 – högst 70 Nm).**
- **Inställbar uppspänningsmitt.**
- **Repeternoggrannhet  $\pm 1/100$  mm vid vinklat arbetsstycke.**

#### Användningsdata:

Olika backutföranden medger såväl konventionell inspänning med släta ytor som greppinspänning.

#### leveransinnehåll:

Insexnyckel storlek 8, insexnyckel storlek 6, sexkants hylsnyckelhylsa nyckelvidd 20 mm-1/2 tum, 6 skruvar, 2 ringnycklar nyckelvidd 20 mm.

#### Specialtillbehör:

- **Greppinsatser nr 361238 – 361250 och nr 361160.**
- **Momentnyckel nr 656050 storlek 120.**
- **Konsol nr 361230 storlek 125.**
- **Stegbackar nr 361215.**
- **Adapterback pendlande nr 361207 storlek 125.**
- **Adapterback pUni-greppsats mobilt pendlande nr 361209 storlek 125.**
- **Back nr 361222 storlek 125 och nr 361227 storlek 125.**

- **Universalgrepp nr 361345 storlek 125.**
- **Neddragningsback nr 361229 storlek 125.**
- **Prismatisk back nr 361185 storlek 125.**
- **Backämne nr 361186 storlek 125.**
- **Greppback nr 361218.**
- **Höjdanslag nr 361223 storlek 125.**
- **Spännbultar nr 360025 storlek 25M10 och 25M10/138.**

## Teknisk beskrivning

färgkod för passande tillbehör	Centro Gripp
vikt	19,5 kg
Rörelseväg v	46 mm
spännkraft upp till max	40 kN
Längsgående spår I H8	30 mm
Krysspår n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Backbredd A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
vridmoment	70 Nm
grundstomhöjd c	100 mm
i	129 mm
i	130 mm
L	329 mm
Typ	125
Ø t	13 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Serie	Centro Gripp
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Back 20 mm, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125	361227 125
Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 125	360435 125
Konsol För typ 125	361230 125
Back 64 mm, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125	361222 125
Gripback, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 64	361218 64
Gripback, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125	361218 125
Prismahandtag För typ 125	361350 125
Stegbackspar, klicksystem För typ 125	361223 125
Belagd stegback, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125	361215 125
Ämnesback För typ 125	361186 125
Universal Greppset (väska med fyra enheter) För typ 125	361345 125
Universalneddragningsback, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125	361229 125
Adapterback för gripstift, för T-Rex / Centro Grippendlande För typ 125	361207 125
Prisma back Centro Gripp För typ 125	361185 125
Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 300	360430 300
Arbetsstyckanslag	360555
Balkback för Uni-Gripset, för T-Rex / Centro-Grippendlande För typ 125	361209 125
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 5,2 – 6,7 mm Typ	361240