




Belagd stegback, för T-Rex / Centro Gripp Mobil, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361215 125
GTIN	4250364401449
Artikelklass	34A

Beskrivning

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet.

Material:

Härdat stål, **spännytorna belagda** för hög friktion, **förbättrad hållkraft med minst faktorn 1,5** (jämförbar hårdhet 80 HRC).

Passar till:

Rörliga backar för T-Rex nr 361202 och Centro Grip 361180.

Teknisk beskrivning

Spännvidd S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
backhöjd h	26 mm
Höjd h ₁	14 mm
backbredd b	124,4 mm
För typ	125
Spännvidd S4	48 – 114 / – mm
Spännvidd S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

passar färgkod	Centro Gripp
passar färgkod	T-Rex
Steg s	5 mm
e	21 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar