



TESA

**Innermikrometersats IMICRO, mätområde: 6-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden).

**leveransinnehåll:**

Innermikrometrar nr 428800 och inställningsringar. 100 mm förlängning nr 428802.

**Teknisk beskrivning**

inställningsring-Ø	8 / 10 mm
antal mikrometrar	3
mätområde	6 - 12 mm
felgräns	0.004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
Innermikrometer IMICRO mätområde 6-8 mm	428800 6-8
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Innermikrometer IMICRO mätområde 10-12 mm	428800 10-12
Innermikrometer IMICRO mätområde 8-10 mm	428800 8-10