



## Innermikrometer IMICRO, mätområde: 90-100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428800 90-100
GTIN	7630041108224
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

#### OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

### Teknisk beskrivning

mätområde	90 - 100 mm
mått a	11 mm
mätdjup med maximal förlängning	1584 mm
standardmätdjup	84 mm
felgräns	0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500