



Prisma back Centro Gripp, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361185 125
GTIN	4250364402347
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

V-vinkel 120° – axelhöjd 53 mm på båda sidor. Backarna öppnas så pass mycket att arbetsstycket kan tas ut uppåt – även vid maximal \emptyset .

Användningsdata:

För inspanning av runda detaljer.

Material:

Härdat och slipat stål.

Passar till:

Centro Gripp nr 361180.

Teknisk beskrivning

För typ	125
c	12 mm
Prismspänn diameter D_1	17 - 42 mm
passar färgkod	Centro Gripp
Prismspänn diameter D_2	38 - 104 mm

backhöjd h	81 mm
backbredd b	124,4 mm
c ₁	39 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar