

**TESA****Innermikrometersats IMICRO, mätområde: 11-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden).

**leveransinnehåll:**

Innermikrometrar nr 428800 och inställningsringar. 150 mm förlängning nr 428802.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	11 - 20 mm
inställningsring-Ø	11 / 17 mm
antal mikrometrar	3
felgräns	0.004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

## Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell $\varnothing$ 15 mm	484030 15
Inställningsring DIN 2250 C Nominell $\varnothing$ 12 mm	484030 12
Innermikrometer IMICRO mätområde 14-17 mm	428800 14-17
Innermikrometer IMICRO mätområde 17-20 mm	428800 17-20
Inställningsring DIN 2250 C Nominell $\varnothing$ 18 mm	484030 18
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 2/150	428802 2/150
Innermikrometer IMICRO mätområde 11-14 mm	428800 11-14