



Universalneddragningsback, för T-Rex fix, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361228 125
GTIN	4250364402040
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Spännvidder:

Höga sidan **med** fjäderblad
0–100 mm (T-Rex) / 0–138 mm (Centro Gripp).

Höga sidan **utan** fjäderblad
0–100 mm (T-Rex) / 0–156 mm (Centro Gripp).

Låga sidan **utan** fjäderblad
44–126 mm (T-Rex) / 54–208 mm (Centro Gripp).

Användningsdata:

Nedhållning med slipade fjäderblad för råa och bearbetade spännytor. Klick-snabbytesystem för montering av klicklister. Mycket exakt fastspänning för parallell resp. vinkelnoggrann bearbetning. Spännytorna efterlämnar i stort sett inga synliga avtryck.

Passar till :

Fasta backar för T-Rex nr 361202.

leveransinnehåll:

Inklusive fjäderblad.

OBS!:

Fjäderblad måste beställas separat.

backbredd b: 124,4 mm

Bredd b₁: 90 mm

c: 14 mm

c₁: 19 mm

backhöjd h: 34 mm

backlängd l: 59 mm

Teknisk beskrivning

c ₁	19 mm
Längd l ₂	8,8 mm
För typ	125
Bredd b ₁	90 mm
backbredd b	124,4 mm
c	14 mm
backhöjd h	34 mm
passar färgkod	T-Rex
backlängd l	59 mm
Produktslag	Skruvstycke, back