



Digital XTL innersnabbmätare, mätområde: 20-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	428760 20-25
GTIN	2050001706454
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
standardmät djup	66 mm
mätområde	20 - 25 mm
mått a	0,5 mm
mät djup med förlängning	216 mm
felgräns	0,004 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975