

**TESA****Innermikrometer IMICRO, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 428800 100-125 |
| GTIN         | 7630041108248  |
| Artikelklass | 45A            |

**Beskrivning****Utförande:**

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av hårdmetall (HV5–1300).

**Specialtillbehör:**

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

**OBS!:**

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| mätområde                       | 100 - 125 mm |
| standardmätdjup                 | 81 mm        |
| mått a                          | 26 mm        |
| mätdjup med maximal förlängning | 1581 mm      |
| felgräns                        | 0,006 mm     |
| avläsning                       | 0,01 mm      |
| Norm                            | DIN 863      |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Mättrumms gradering | 1/50 mm                              |
| Mätteknik           | analog                               |
| Provningsprotokoll  | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Kalibrering         | B6                                   |
| Produktslag         | 3-punkts innermikrometer             |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm       | 022500 200 |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/500 | 428802 5/500 |
| Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/150 | 428802 5/150 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 110 mm    | 484030 110   |