

**Universalneddragningsback, för T-Rex / Centro Gripp Mobil, För typ: 125****Beställningsdata**

Ordernummer	361229 125
GTIN	4250364402057
Artikelklass	34A

Beskrivning**Utförande:****Spännvidder:**

Höga sidan **med** fjäderblad

0–100 mm (T-Rex) / 0–138 mm (Centro Gripp).

Höga sidan **utan** fjäderblad

0–100 mm (T-Rex) / 0–156 mm (Centro Gripp).

Låga sidan **utan** fjäderblad

44–126 mm (T-Rex) / 54–208 mm (Centro Gripp).

Användningsdata:

Nedhållning med slipade fjäderblad för råa och bearbetade spännytor. Klick-snabbytesystem för montering av klicklister. Mycket exakt fastspänning för parallell resp. vinkelhoggrann bearbetning. Spännytorna efterlämnar i stort sett inga synliga avtryck.

leveransinnehåll:

Inklusive fjäderblad.

OBS!:

Fjäderblad måste beställas separat.

backbredd b: 90 mm

c: 12 mm

c₁: 34 mm

backhöjd h: 34 mm

Höjd h₁: 16 mm

backlängd l: 61 mm

Teknisk beskrivning

backhöjd h	34 mm
c ₁	34 mm
För typ	125
Höjd h ₁	16 mm
Längd l ₁	21 mm
passar färgkod	Centro Gripp
passar färgkod	T-Rex
c	12 mm
Längd l ₂	8,8 mm
backlängd l	61 mm
backbredd b	90 mm
Produktslag	Skruvstycke, back