



Innermikrometersats IMICRO, mätområde: 20-40mm



Beställningsdata

Ordernummer	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcenterande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden).

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428800 och inställningsringar. 150 mm förlängning nr 428802.

Teknisk beskrivning

antal mikrometrar	4
mätområde	20 - 40 mm
inställningsring-Ø	25 / 35 mm
felgräns	0.004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 37 mm	484030 37
Innermikrometer IMICRO mätområde 25-30 mm	428800 25-30
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Innermikrometer IMICRO mätområde 35-40 mm	428800 35-40
Innermikrometer IMICRO mätområde 20-25 mm	428800 20-25
Innermikrometer IMICRO mätområde 30-35 mm	428800 30-35
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 33 mm	484030 33