

**Garant****Sats spiralborrar HSS/E nr 114400 med kassett, obelagd, Typ: 6-10****Beställningsdata**

Ordernummer	115280 6-10
GTIN	4045197024794
Artikelklass	11B

**Beskrivning****Utförande:**

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

**Profilslipad:** Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspetslippning. Borr för serietillverkning.

**Förstärkt kärna,** blank.

Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

**Teknisk beskrivning**

Antal borrar	41
intervall mellan borrar diametrar	0,1 mm
Borrområde	6 - 10 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	röd
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	5 m/min	S
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

### Tillbehör

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10