



Digital XTL innersnabbmätare, mätområde: 25-35mm



Beställningsdata

Ordernummer	428760 25-35
GTIN	2050001706461
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Mätspak, mäthuvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
mätområde	25 - 35 mm
standardmättdjup	66 mm
mättdjup med förlängning	230 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,004 mm
Antal ingående batterier	1

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50
DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 32 mm	484030 32
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm	484030 34
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26