



Innermikrometer IMICRO, mätområde: 125-150mm



Beställningsdata

Ordernummer	428800 125-150
GTIN	7630041108255
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Mätytor av hårdmetall (HV5–1300).

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

standardmätdjup	81 mm
mätområde	125 - 150 mm
mått a	26 mm
mätdjup med maximal förlängning	1581 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	DIN 863

Mättrumms gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 140 mm	484030 140
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500