



## NC-maskinskruvstycke T-REX, Typ: 125



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 361202 125    |
| GTIN         | 4250364401951 |
| Artikelklass | 34A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Slipad över- och undersida. **Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.**

#### Kännetecken:

Stabil och kompakt stomme (GGG 60) och samtidigt stor spännvidd. Helkapslad och nitrerhärdad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minsta möjliga rengöringsbehov).

#### Funktion:

**Spänns fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)** med ett minimum av förlorad spännkant på arbetsstycket (i kombination med backar/greppinsatser). **Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.**

#### Användningsdata:

Säker och snabb fastspänning av **ämnen, bränn- och sågsnitt** genom inträngning av **hårdade och utbytbara greppinsatser** i arbetsstycket. Lämpar sig för alla material med hållfasthet upp till cirka 1000 N/mm<sup>2</sup> (undantag: härdade material).

#### Passar till:

Adapterbackar fasta nr 361206; 361208.

Adapterbackar rörliga nr 361207; 361209.

#### leveransinnehåll:

4 fästskruvar, sexkantskruvdragarhus 3/8 tum. 3 extra insexnycklar (nyckelvidd 5 / 8 / 10).

#### Specialtillbehör:

- **Konsol se nr 361230 storlek 125.**
- **Greppinsatser se nr 361238 - 361250; 361260**
- **Stegbackar se nr 361210; 361215.**
- **Adapterback fast se nr 361206 storlek 125.**

- Adapterback pendlande se nr 361207 storlek 125.
- Adapterback Uni-greppsats se nr 361208 storlek 125.
- Adapterback Uni-greppsats mobilt pendlande se nr 361209 storlek 125.
- Universalsats grepp se nr 361345 storlek 125.
- Neddragningsbackar se nr 361228; 361229 storlek 125.
- Momentnyckel nr 656050 storlek 60
- Greppback se nr 361217; 361218.
- Steglist se nr 361223 storlek 125.
- Spännbultar nr 360025, 25M10 resp. 25M10/138.
- Uppriktnings- och positioneringssats nr 360530.

## Teknisk beskrivning

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Längsgående spår l H8          | 30 mm                |
| färgkod för passande tillbehör | T-Rex                |
| vridmoment                     | 30 Nm                |
| i                              | 130 mm               |
| y                              | 200 mm               |
| x                              | 127 mm               |
| spännkraft upp till max        | 40 kN                |
| Typ                            | 125                  |
| vikt                           | 18 kg                |
| grundhållarbredd B             | 154 mm               |
| totallängd L                   | 256 mm               |
| Krysspår n H7                  | 20 mm                |
| Monteringshål u                | 13 mm                |
| f                              | 21 mm                |
| Utförande                      | Nollpunktspännsystem |
| Serie                          | T-Rex                |
| Produktslag                    | Maskinskruvstycke    |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 125                                  | 360435 125 |
| Adapterback för Uni-Gripset, för T-Rexfast För typ 125                      | 361208 125 |
| Back 20 mm, för T-Rexfix För typ 125  | 361225 125 |
| Prisma back Centro Gripp För typ 125  | 361185 125 |
| Adapterback för gripstift, för T-Rex / Centro<br>Gripppendlande För typ 125 | 361207 125 |
| Konsol För typ 125  | 361230 125 |
| Ämnesback För typ 125   | 361186 125 |
| Gripback, för T-Rexfix För typ 64   | 361217 64  |
| Gripback, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 64                          | 361218 64  |
| Back 20 mm, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125                       | 361227 125 |
| Universal Greppset (väska med fyra enheter) För typ 125                     | 361345 125 |
| Universalneddragningsback, för T-Rex / Centro GrippMobil<br>För typ 125     | 361229 125 |
| Gripback, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125                         | 361218 125 |
| Stegbackspar, klicksystem För typ 125                                       | 361223 125 |
| Balkback för Uni-Gripset, för T-Rex / Centro-<br>Gripppendlande För typ 125 | 361209 125 |
| Back 64 mm, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125                       | 361222 125 |
| Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ                               | 361242     |
| Universalneddragningsback, för T-Rexfix För typ 125                         | 361228 125 |
| Gripback, för T-Rexfix För typ 125  | 361217 125 |
| Arbetsstyckanslag   | 360555     |
| Adapterback för gripstift, för T-Rexfast För typ 125                        | 361206 125 |
| Belagd stegback, för T-Rex / Centro GrippMobil För typ 125                  | 361215 125 |
| Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 300                                  | 360430 300 |
| Prismahandtag För typ 125   | 361350 125 |
| Back 64 mm, för T-Rexfix För typ 125  | 361220 125 |