



Innermikrometersats IMICRO, mätområde: 40-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även **med stora mätdjup** (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden).

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428800 och inställningsringar. 150 mm förlängning nr 428802.

Teknisk beskrivning

antal mikrometrar	6
mätområde	40 - 100 mm
inställningsring-Ø	50 / 70 / 90 mm
felgräns	0,004 / 0,005 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

Tillbehör

Innermikrometer IMICRO mätområde 90-100 mm	428800 90-100
Innermikrometer IMICRO mätområde 70-80 mm	428800 70-80
Innermikrometer IMICRO mätområde 40-50 mm	428800 40-50
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
Innermikrometer IMICRO mätområde 50-60 mm	428800 50-60
Innermikrometer IMICRO mätområde 80-90 mm	428800 80-90
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
Innermikrometer IMICRO mätområde 60-70 mm	428800 60-70
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85